

ONEPEAK

**非接触無人検温・非接触衛生除菌・音声告知
高速自動検温機能付スマートオートディスペンサー
LKS-5-SPRAY**



認証



専用スタンド付(白)

LKS-5 SPRAY



ワンピーク株式会社

〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-13-9 チサンマンション名古屋第三 3F
TEL:052-526-0108 FAX:052-481-9768 url:<https://onepeakblog.com/>

噴射ノズル仕様



スプレー

標準仕様
(エタノール液用)

フォーム

メーカーオプション
(低粘度泡石鹼液用)

ジェル

メーカーオプション
(低粘度液用)

設置方法



スタンド

壁掛け

架台

高濃度エタノール消毒液 (76.9~81.4vol%以上)



1L × 6本 (1C/S)



5L × 2本 (1C/S)

注意：アルコール含有液等、可燃性液体をご利用の際は、液体使用の注意書を確認の上、火気厳禁、換気に努めて下さい。

* 本製品は医薬品や医療部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として手指消毒に使用することができます。

(令和2年4月22日厚生労働省事務通知 高濃度エタノールの使用について)

特長

- ・高速自動検温機能付きスマートオートディスペンサー(廃液トレイ標準装備)
- ・無人運転・非接触高速自動検温～手指消毒。ソーシャルディスタンスを維持し、衛生的にウイルス・細菌の感染リスクを軽減します。
- ・非接触サーモセンサーに“手をかざすだけ”で高速自動検温。(計測時間1秒)
- ・非接触自動認識センサーにより手指を近づけると除菌液のスプレー開始。離れると自動停止します。(自動検知スプレーシステム)
- ・正常温度(白/37.2°C以下)、警告温度(赤/37.3°C以上)をカラーディスプレイと音声で告知します。(温度設定固定・変更不可、“LO”・“HI”の音声告知は有りません。)
- ・スプレー部品簡単交換可。液吸入フィルター付き。(予備用消耗部品は含まれておりません)
- ・AC100V～USBアダプター又は乾電池(単3×4本)の2WAY電源対応。AC電源の無い環境でもご利用可能です。
- ・工場・レストラン・ホテル・商業施設・スタジアム・展示会場・スポーツジム・カラオケ・介護施設・オフィス・学校・公共施設等のゲート等、あらゆる三密環境や衛生面に配慮したい場所に最適です。

標準仕様書

- ・計測温度範囲: 35.5°C～42°C (精度: ±0.3°C)、温度計測距離: 3cm～5cm
- ・電源: AC100V (50Hz/60Hz)～USBアダプター5V又は単三乾電池×4本
- ・外形寸法: 118W * 141L * 422Hmm、ボトル容量: 1.1L、ボディ素材: ABS/HDPE、重量: 0.95kg
- ・使用環境: 温度: 10°C～40°C、相対湿度: 80%以下(結露なき事)、室内用・防水 (IPX0)
- ・認証: PSE (日本国内仕様) 経済産業省認証品
- ・LED: 電力不足警告 (オレンジ)
- ・温度表示: 正常温度(白/37.2°C以下)、警告温度(赤/37.3°C以上)をカラーディスプレイと音声で告知します。
(温度設定固定・変更不可、“LO”・“HI”の音声告知は有りません。)
- ・メーカー保証: 購入後1年
- ・噴射ノズル仕様: スプレー (標準) フォーム (低粘度泡石鹼) ジェル (低粘着液) はメーカーオプション (変更不可)
LSK-L5PLUS SPRAYは、エタノール液又は除菌液等のスプレー可能な液体のみ使用可能です。
(石鹼液やジェル状液は使用できません)
- ・LKS-5本体JANCode:4580016190743・LKS-5+専用白スタンド(Code:4580016190750)

注意: LKS-5は、医療機器ではありません。診断や治療には使用しないでください。